

twinnno
www.twinnno.tw

液體, 粉末, 膠體

直接鑑別
快速定性

地鐵、火車站、機場等安全檢查；
海關、員警、軍方等物品檢查；
企業、生產線等產品品質檢測。



RM785 DC
接觸式 拉曼檢測儀



全球最輕巧
掌上型
拉曼光譜儀



大邁新創有限公司
+886-2-86683730
Email: jimmy@strider-tech.com

twinnno
www.twinnno.tw

拉曼信號強大 量測快速

785nm/405nm 激光


定性與半定量分析
自建圖譜資料庫



單機運作 準確 全面 快速 高解析度 非破壞性

個人的拉曼分析實驗室

可連接電腦+專用軟體



RM405
RM785
掌上型
拉曼光譜儀

		RM405	RM785
光譜	拉曼頻移範圍	400cm ⁻¹ ~ 4000cm ⁻¹	400cm ⁻¹ ~ 3000cm ⁻¹
	解析度	30±5cm ⁻¹	25±5cm ⁻¹
	Integration time	10ms ~ 10s	10ms ~ 10s
激光	激光的波長	405nm	785nm (Max.150mW)
測量模式	測量模式	1. 物質的檢測模式 2. 信號比較模式 3. 資料流程覽模式	
其它	I/O 介面	micro SD, USB2.0	
	電池	鋰離子電池 × 1	
	外部電源	5V/1A	
	顯示	4.3" TFT液晶顯示觸控式螢幕 (480×800圖元)	
	外型尺寸	155mm × 95mm × 40mm (L × W × H)	
	語言	英語	



大邁新創有限公司
+886-2-86683730
Email: jimmy@strider-tech.com